



## Jacka Quality Dress, ljusgrå, Konfektionsstorlek DE: 44



### Beställningsdata

Ordernummer	091112 44
GTIN	4014382978426
Artikelklass	09S

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetskläder **Quality Dress** av 100 % bomull. Bomull är mycket motståndskraftigt mot såväl kemisk och mekanisk påverkan som värme. Bomull är en naturprodukt som ger hög komfort tack vare de temperaturreglerande egenskaperna och den stora absorptionsförmågan.

**Midjejacka** med mobilficka.

- **Manschett med knapp.**
- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**

#### Beskrivning:

- **Invändig bröstficka.**
- **Täckta knappar.**
- **Två förstärkta sidofickor.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Levereras i fler färger på begäran.**

**Jacka** i kornblått utförande under nr 091111.

Tygsammansättning: 100 % bomull

Materialvikt/vävtäthet: 285 g/m<sup>2</sup>

Kläder standard: UV-standard 801

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

## Teknisk beskrivning

Antal bröstfickor	1
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås	2
Storlek FR	38
dold låslist	ja
Ärmslut	Manschett med knapp
Unisex-storlek	S
Antal sidofickor	2
Midjeband	Krage utan gummi
tillverkarens beteckning	Quality Dress
Sidofickor	förstärkt
Placering mobilficka	Höger
Knäppe för jacka	knapplås
Konfektionsstorlek DE	44
Storlek UK	28R
Storlek US	30/30
Storlek IT	38
Serie	QUALITY DRESS
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek ES	38
Storlek NL	44
Kön	Herr
Tygsammansättning	100% bomull
Materialvikt/vävtäthet	285 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten

Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Färg	ljusgrå
Produktslag	Arbetsjacka