


**CNMG 120404, Sort: KW10****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120404 KW10 Sort: KW10
spån-brytare: AH
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	N
spån-brytare	AH
Sort	KW10

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning