

**Bygelhörselskydd HOLEX, Typ: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	097688 32
GTIN	4069515001182
Artikelklass	02E

Beskrivning**Utförande:**

Hörselskydd med **ergonomiskt formad bygel** och polyuretanproppar för hörselgångar med alla storlekar. Propparna består av två komponenter och är därmed särskild komfortabla. Bygeln kan bäras i flera lägen. Ett hygieniskt byte av propparna (ersättningspropp nr 097689 strl. 32) kan göras med några få handgrepp. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB). OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	32 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Bygelhörselskydd