

**HOLEX®****CNMG 160608 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 160608 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,55 mm/v
spån-brytare	MM
Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral