


CNMG 120404, Sort: SW05

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250210 SW05 |
| GTIN | 4960664629572 |
| Artikelklass | 25E |

Beskrivning

CNMG 120404 SW05 Sort: SW05
 spån-brytare: MU
 Skärdjup a_p : 0,5 - 3 mm
 Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Primäranvändning | Ti |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | MU |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Matning f | 0,1 - 0,35 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 140 m/min |
| Sort | SW05 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120404 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |