

**ER-Mini-hylschuckar cylindrisk, för ER-spännhylsstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	300681 8
GTIN	4069515001434
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående hål för invändig kylning finns.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering. Längdinställning är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L_1	200 mm
Utvändig-Ø D	12 mm
För ER-spännhylsor	8 mm
L_2	15,6 mm
spännvidd	0,5 - 5 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/300681-8>
