

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 24
GTIN	4047109181670
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOGX 080308 24-...
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd $L_1$	96 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	24
Utkragningslängd $L_A$	128 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3