



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 15
GTIN	4047109223196
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...
Skruvsats förvändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	60 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	15
för tumdiameter	19/32 tum
Utkragningslängd L_A	88 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1