

**CNMG 120412, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: PS

Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	PS
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning