



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 20
GTIN	4047109181496
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	80 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 060206 18-...
Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	20
Utkragningslängd L_A	112 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2