

**Batteridrivnen LED-strålkastare, effektförbrukning: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	081208 20
GTIN	4069515011235
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

COB-LED-arbetsbelysning med opalglas för homogen och behaglig belysning.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Teknisk beskrivning

totallängd	196 mm
totalhöjd	226 mm
total bredd	68 mm
Batterityp	Litiumjon
Ljusflöde	1100 - 2200 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Datablad

Belysning	Lysdiodlampa
IP-skyddsklass	IP 65
effektförbrukning	20 W
Produktslag	Strålkastare