

**Pro Eco klämhallare PWLNR 95°, vändskär PW.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	251924 20/08
GTIN	4069515004046
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum – ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PWLNR/L 2020K08
Hävarmsskruv	259019 1
Underläggsplatta	259034 3
Huvudängd L ₁	32 mm
Serie	Pro Eco
Passande vändskär	WN.. 0804..
Hävarm	259016 1
totallängd L	125 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skaftmått	2 mm
Vändskärsstorlek	8 mm

Fjäderstift	259045 1
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251924-20/08>