

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 39,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 39,5
GTIN	4047109201224
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 120408 42-...
Effektiv längd L_1	160 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	39,5
Utkragningslängd L_A	203 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600