

HOLEX®**CNMG 120404 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120404 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 1 - 6,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	1 - 6,5 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
spån-brytare	PM

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral