



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 15,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 15,5
GTIN	4047109206441
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...
Effektiv längd L_1	64 mm
Skrivsats för vändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	15.5
Utkragningslängd L_A	94 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1