


CNMG 120412, Sort: CA6525

Beställningsdata

Ordernummer	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 CA6525 Sort: CA6525
 spån-brytare: MS
 Skärdjup a_p : 0,7 - 4 mm
 Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,7 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	MS
Hörnradie	1,2 mm
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning