



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 26mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236603 26
GTIN	4047109181717
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

#### Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

#### OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 080308 24-...
Effektiv längd $L_1$	104 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	26
Utkragningslängd $L_A$	137 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1