

**KOMET® stickstålblad HSS-Co5, Typ: A1/2A****Beställningsdata**

Ordernummer	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Artikelklass	24H

Beskrivning

KOMET® stickstålblad HSS-Co5 A1/2A höjd h: 16 mm
bredd B: 4 mm
totallängd L: 150 mm

Teknisk beskrivning

Typ	A1/2A
höjd h	16 mm
bredd B	4 mm
totallängd L	150 mm
Skärmaterial	HSS Co 5
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		

intermittent	lämplig
torrt	lämplig