

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236604 16
GTIN	4047109206472
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borrarbning ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borrarbning upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...
Skruvsats för vändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	80 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	16

Utkragningslängd L _A	110 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP