

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 36
GTIN	4047109202832
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 110408 38-...
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Effektiv längd $L_1$	144 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	36
Utkragningslängd $L_A$	185 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1