

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 21,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 21,5
GTIN	4047109181625
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Effektiv längd $L_1$	88 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 07T208 20-...
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	21,5
för tumdiameter	27/32 tum
Utkragningslängd $L_A$	120 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0