

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 44mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236603 44 |
| GTIN | 4047109203419 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... |
| Effektiv längd L_1 | 176 mm |
| ABS® skaftdiameter D_s | 63 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Skrivsats för vändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 44 |
| Utkragningslängd L_A | 221 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239652 20IP |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |