

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 32
GTIN	4047109200739
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Effektiv längd L_1	128 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 100408 32-...
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	32
Utkragningslängd L_A	167 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrnig
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrnig
Borrvändning	kräver paketborrnig
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrnig
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1