



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 17mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 17
GTIN	4047109194281
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 050204 12-...
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	68 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	17
Utkragningslängd L_A	99 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1