



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 22,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236603 22,5 |
| GTIN | 4047109181649 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Skrivsats för vändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Effektiv längd L_1 | 92 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... |
| ABS® skaftdiameter D_s | 50 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 22,5 |
| Utkragningslängd L_A | 124 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Skaft | ABS |
| Borrvändning | kräver centreringsborrning |
| Borrvändning | konvex krävs |
| Borrvändning | kräver kryssborrning |
| Borrvändning | kräver paketborrning |
| Borrvändning | kräver snedställd utgång |
| Borrvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2 | 239652 6IP2 |