



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 17,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236603 17,5
GTIN	4047109190276
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

#### Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

#### OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd $L_1$	72 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Skruvsats förvändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	17.5
för tumdiameter	11/16 tum
Utkragningslängd $L_A$	103 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6