

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 32,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 32,5
GTIN	4047109198463
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 100408 32-...
Effektiv längd L_1	132 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	32,5
för tumdiameter	1 9/32 tum
Utkragningslängd L_A	172 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239652 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP