



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 45mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236603 45 |
| GTIN | 4047109222779 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Antal skär Z | 1 |
| ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... |
| ABS® skaftdiameter D_s | 63 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Effektiv längd L_1 | 180 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell Ø D | 45 |
| Utkragningslängd L_A | 226 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239652 20IP |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |