



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 37,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 37,5
GTIN	4047109201200
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	152 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 120408 42-...
Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	37,5
Utkragningslängd L_A	194 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600