



## Radievändskär 12° HSS/Co5, H7, Radie: R10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	240030 R10
GTIN	2050001099464
Artikelklass	29W

### Beskrivning

#### Utförande:

Slipade på alla sidor och med vardera fyra lika stora radier. Avbackade skäreggar med spånbrytarsteg för bästa möjliga skärförhållande över hela radiesektorn.

**Spånvinkeln 12°** är lämplig för universell användning.

#### Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

### Teknisk beskrivning

Radie R <sub>1</sub>	R10
Skärmaterial	HSS Co 5
Produktslag	Skärinsats för svarvning