

**Hållare för rullvals Huvudet fixerat, universal, Skaftmått: 10-16****Beställningsdata**

Ordernummer	291412 10-16
GTIN	4030741990816
Artikelklass	29M

Beskrivning**Utförande:**

Fixerat verktygshuvud (pinnskruv i skaftet för frivinkelkorrigering).

Fördel:

Ytkvalitet upp till Rz 2 µm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 45 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

För valspolering av **icke-intermittenta konturer** (konvexa, konkava, cylindriska, koniska).

leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm och 16 mm × 16 mm.

Observera:

Rullvalsar måste beställas separat!

OBS!:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.

Kontrollera möjliga störningskonturer (rullens x-mått = 2,5 mm).

Teknisk beskrivning

Produktnamnsattribut	universal
----------------------	-----------

