

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 23
GTIN	4047109181656
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 07T208 20-...
Effektiv längd L_1	92 mm
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	23
för tumdiameter	29/32 tum
Utkragningslängd L_A	124 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0