

**ER-spänntång med tätning, ER 16, nom. spann-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308907 3
GTIN	4054631188480
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna. Metallisk tätning.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Med **tätning** för invändig kylning kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	425 E
Utvändig-Ø D	16,7 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

