



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 38mm



Beställningsdata

Ordernummer	236603 38
GTIN	4047109201217
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Effektiv längd L_1	152 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 120408 42-...
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	38
för tumdiameter	1 12 tum
Utkragningslängd L_A	194 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600