

**ER-spänntång med tätning, ER 40, nom. spann-Ø d: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308993 6
GTIN	2050001765697
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna. Metallisk tätning.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Med **tätning** för invändig kylning kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A. Med gummitätning (kan användas upp till 60 bar).

Teknisk beskrivning

fäste	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	471 E
Utvändig-Ø D	40,7 mm

Datablad

totallängd L	46 mm
Produktslag	Spännhylsa