



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 28,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236603 28,5
GTIN	4047109194489
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,3

#### Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

#### OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP6 (2,2 Nm)
ISO-kod vändskär	SOGX 09T308 28-...
Effektiv längd $L_1$	116 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	28,5
för tumdiameter	1 1/8 tum
Utkragningslängd $L_A$	151 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP6	239652 8IP6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP