

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, Ø DC m7: 38,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236603 38,5
GTIN	4047109200814
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Håltolerans:** D – 0,1 / + 0,3**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236605–236610.

**OBS!:**

- **Får bara användas under stabila maskinförhållanden.**
- **Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.**
- **Axelförskjuten borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.**
- **Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kod vändskär	SOGX 120408 42-...
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Effektiv längd $L_1$	156 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	38,5
Utkragningslängd $L_A$	199 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D

Skaft	ABS
Borrvändning	kräver centreringsborrning
Borrvändning	konvex krävs
Borrvändning	kräver kryssborrning
Borrvändning	kräver paketborrning
Borrvändning	kräver snedställd utgång
Borrvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600