

Garant**Digitalt verkstads-skjutmått IP67 med mätspetsar, Mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415370 300
GTIN	4069515008136
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt verkstadsskjutmått IP67. **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponentshölje med **greppvänlig Haptopren-yta**. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

#Inklusive 1× batteri nr 081560 stl. CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
mätområde	0 - 300 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Automatisk fränkoppling	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Sifferhöjd LCD-display	11,5 mm

skänkellängd	100 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Batterityp	Knappcell
IP-skyddsklass	IP 67
förpackning	Stabil box
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätspetsar	ja
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskutmått

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/415370-300>