

**KOMET® skrubbstål Form g, Typ: B06L****Beställningsdata**

Ordernummer	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 90 mm

För hål från Ø: 14 mm

totallängd: 125 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	14 mm
Typ	B06L
totallängd	125 mm
Borrdjup	90 mm
Skaft-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

