

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B04****Beställningsdata**

Ordernummer	240078 B04
GTIN	4047109016279
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svärbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 45 mm

För hål från Ø: 9 mm

totallängd: 75 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	9 mm
Borrdjup	45 mm
totallängd	75 mm
Typ	B04
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

