

**Friktionsborr plan (utan krage) lång Uni, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	080757 M12
GTIN	4069515008969
Artikelklass	BAW

Beskrivning**Utförande:**

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-bormaskiner samt bormaskiner med stativ.

Friktionsborr plan (utan krage).

Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.

ER-chucknyckel nr 309680.

HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	10,9 mm
Materialtjocklek	0,7 - 4 mm
rekommenderad drivningseffekt	1,9 kW

Datablad

rekommenderat varvtal	2000 min ⁻¹
för gänga M	M12
Skaft-Ø	12 mm
Produktslag	Friktionsborrar