



Lettringsverktyg Längsgående vridning, universell, Skaftmått: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	290015 10
GTIN	
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Teknisk beskrivning

för lettringsbredd b	4 mm
för lettrings-Ø d ₁	10 mm
Axel	299910 6
Arbetsområde	0 - 12,5 mm
för lettringshål-Ø d ₂	4 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°

