

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B04L****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 240078 B04L   |
| GTIN         | 4047109017535 |
| Artikelklass | 24H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svärbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 80 mm

För hål från Ø: 9 mm

totallängd: 125 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| För hål från Ø | 9 mm                     |
| Borrdjup       | 80 mm                    |
| totallängd     | 125 mm                   |
| Typ            | B04L                     |
| Skaft-Ø        | 8 mm                     |
| Skärmaterial   | HSS Co 10                |
| Produktslag    | Skärinsats för svarvning |

