

bimos

ESD-sadelpall, Sitsfärg: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

Universell ESD-sadelstol med hjul. Tvättbart ESD-konstläderöverdrag som är motståndskraftigt mot desinfektionsmedel. Intuitiv 3D-sittdynamik främjar en ergonomisk sittställning som stöder ryggradens naturliga s-form. Vadderingsskum med 3 zoner för optimal tryckfördelning och sittkomfort. Sömlös och rynkfri vaddering. Sitthöjd 540 – 800 mm. Fotkors i aluminium, Ø 540 mm. Extra stora, smidiga ESD-hjul, Ø 65 mm.

Norm:**DIN 61340-5-1****Teknisk beskrivning**

färg sitsmaterial	svart
vikt	8,5 kg
Material sitsyta	Konstläder
Fotkors-Ø	540 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium

Datablad

Fotkors utförande	Rullsats
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdinställningsområde	540 - 800 mm
Produktslag	ESD-sadelpall