



KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, Ø DC m7: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	236604 15
GTIN	4047109206458
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Håltolerans: D – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605–236610.

Rekommendation:

Vid borring ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

- Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
- Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
- Axelförskjutet borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm.
- Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
- Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	75 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominell Ø D	15

för tumdiameter	19/32 tum
Utkragningslängd L _A	103 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP