

**KOMET® stickstålblad HSS-Co5, Typ: A00****Beställningsdata**

Ordernummer	240014 A00
GTIN	4047109015586
Artikelklass	24H

Beskrivning

KOMET® stickstålblad HSS-Co5 A00 höjd h: 8 mm
bredd B: 2,2 mm
totallängd L: 75 mm

Teknisk beskrivning

Typ	A00
höjd h	8 mm
bredd B	2,2 mm
totallängd L	75 mm
Skärmaterial	HSS Co 5
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		

intermittent	lämplig
torrt	lämplig