

**KOMET® hörnstål Form f, Typ: B05****Beställningsdata**

Ordernummer	240078 B05
GTIN	4047109016316
Artikelklass	24H

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svärbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 50 mm

För hål från Ø: 12 mm

totallängd: 80 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

För hål från Ø	12 mm
totallängd	80 mm
Borrdjup	50 mm
Typ	B05
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

