



Gängskärningschuck ER-Synchro, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	338135 11
GTIN	4054631186714
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- Extremt låga axiella krafter för lågt flanktryck och perfekt ytkvalitet.
- Torsionsdämpare och kompensationsmekanism i perifeririktning.
- Djup på upp till 150 mm kan nås vid Ø 10 interferenskontur (för gängstorlek M0,5-M3).
- Lämplig för intern kylvätsketillförsel upp till 80 bar.
- Lämplig för gängtappar och rullgängtappar.
- Lämplig höger- och vänstergångor.
- Lämplig för blindhål och genoomgående hål.
- Minsta längdkompensation i tryck- och spänningsriktning.
- Minskar dramatiskt flanktrycket på gamla och nya CNC-bearbetningscentra.

Fördel:

- Säkra processer tack vare jämn drift även vid momentbelastning.
- Längre livslängd på gängtappen och rullgängtappen.
- Betydligt mindre ytterdiameter än tidigare tillgängligt.
- Betydligt mer intern kylning direkt vid verktyget än hos konventionella synkronchuckar (för ER8).
- Dubbelt så bra koncentricitet för det lägsta flanktrycket.
- Dämpad ändring av rotationsriktning för färre verktygsbrott.

leveransinnehåll:

Gaffelnyckel

OBS!:

Produkterna nr 338131 – 338135 används endast med CENTRO/P-spännhylsor (nr 309365 – 309372). Ju svagare axiell kraft, desto bättre kvalitet, lägre slitage, längre livslängd och säkrare process.

CP-rullnyckel nr 309754 eller CP-rullnyckel för vridmoment nr 309756 måste köpas separat.

Teknisk beskrivning

Datablad

L ₂	196 mm
Ø D ₂	26 mm
L ₃	228 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 - M6
Ø D ₁	16 mm
utkragningsslängd A-mått	254 mm
Ø D ₃	32 mm
L ₁	150 mm
E	35 mm
fäste	HSK-A 63 lång
Invändig	ja, med max. 80 bar
Produktslag	Gängskärningschuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/338135-11>