

**KOMET® skrubbstål Form g, Typ: B02****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 240074 B02 |
| GTIN | 4047109016453 |
| Artikelklass | 24H |

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svärbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 24 mm

För hål från Ø: 5 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------------|
| För hål från Ø | 5 mm |
| Borrdjup | 24 mm |
| Typ | B02 |
| totallängd | 60 mm |
| Skaft-Ø | 8 mm |
| Skärmaterial | HSS Co 10 |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |

