

**LED-ficklampa C-serien, Typ: C5R****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 081447 C5R    |
| GTIN         | 4058205038348 |
| Artikelklass | 04B           |

**Beskrivning****Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1× litiumjonbatteri typ 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× handrem, 1× kupong för bältesväska.

**OBS!:**

**2+5 års garanti vid registrering på [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Om inget annat anges nedan ger vi för våra produkter en tillverkargaranti på

- **sju år om produkten registreras online inom 12 veckor från köpdatumet**
- **två år, om ingen registrering sker eller om registreringen inte sker i tid; för att de uppladdningsbara batterierna (batterier) ska fungera korrekt ger vi också en garantiperiod på två år på powercase och batteriboxen (utan förlängning av garantiperioden, ingen registrering), beräknat från köpdatumet.**

**Teknisk beskrivning**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IP-skyddsklass  | IP 54     |
| Batterityp      | Litiumjon |
| CRI värde       | 75        |
| färg hus        | BLACK     |
| Batterispänning | 3,7 V     |
| Rapid Focus     | ja        |

## Datablad

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Ljusflöde                      | 20 - 420 lm    |
| Energiförsörjning              | Batteridrivnen |
| Brinntid steg 2                | 3 h            |
| Belysningsbredd                | 50 - 240 m     |
| brinntid                       | 3 - 15 h       |
| Belysning                      | LED-modul      |
| Ljusflöde steg 2               | 420 lm         |
| advanced Focus System (AFS)    | ja             |
| Ljusfärg                       | kallvit        |
| tillverkarens beteckning       | C5R            |
| totallängd                     | 117 mm         |
| Internationellt utförande      | 14500          |
| Serie                          | C-serien       |
| Antal ingående batterier       | 1              |
| bältesväska ingår i leveransen | ja             |
| batterikapacitet               | 0,7 Ah         |
| Utbytbart batteri              | ja             |
| vikt                           | 75 g           |
| Huvud-Ø                        | 26 mm          |
| Produktslag                    | Ficklampa      |